



GH4
Vejecelle samleboks i rustfrit stål.



© Nordic Transducer



GH4




Før montering af vejecellerne skal de 4 trimme potentiometre indstilles således de viser den samme værdi ved måling af modstand mellem +E ved terminal samt +E ved fælles udgang

Ved evt. mindre hjørne fejlvisning, da kan indjustering ske via de 4 potentiometre.

GH4 Dimensioner i mm





NORDIC TRANSDUCER

-IN = -signal fra vejecelle til instrument også kaldet S-

+IN = +signal fra vejecelle til instrument også kaldet S+

Diverse vejecellers farvekode i forhold til GH4 samleboks.

GH4 samleboks	-IN	+IN	-E (exct. forsyning fra instrument)		+E (+exct.)	skærm
TYPE			SENSE-	SENSE+		
AC-1A/2A/3A	hvid	grøn	sort		rød	
ACB	rød	hvid	sort	blå	gul	
BSP	rød	hvid	sort		grøn	
BBS-D4	hvid	grøn	sort		rød	gul
C-82/100	hvid	grøn	sort		rød	gul
CR-1/CR-2	hvid	grøn	sort		rød	gul
CO-1 /2	hvid	grøn	sort		rød	
DCO-2/3/4	hvid	grøn	sort		rød	
FX1 FX2	hvid	grøn	sort		rød	
HCB	rød	hvid	sort	blå	gul	
HPS	rød	hvid	sort	blå	gul	
MS-1	hvid	grøn	sort		rød	gul
MB-30	hvid	grøn	sort		rød	gul
RLC	hvid	brun	grå		pink	
SHB	rød	hvid	sort		grøn	
355	rød	hvid	sort	grå	blå	grøn
363	hvid	grøn	sort		rød	
3410	hvid	grøn	sort	brun	blå	rød
3510	rød	hvid	sort	grå	blå	grøn
5123	hvid	grøn	sort		rød	
9123	hvid	grøn	sort		rød	
5102	hvid	grøn	sort		rød	
9102	hvid	grøn	sort		rød	
9212	hvid	grøn	sort		rød	gul
9223	hvid	grøn	sort		rød	gul
9363	hvid	grøn	sort		rød	
PE-1	hvid	grøn	sort		rød	
PA6110	hvid	grøn	sort		rød	
CBS-82	gul	hvid	sort		rød	
C2S-82	gul	hvid	sort		rød	
C8S	gul	hvid	sort		rød	
CM35	gul	hvid	sort		rød	
TA-1	hvid	grøn	sort		rød	
TC4	gul	hvid	sort		rød skærm til cellen !	
TCSW-9310	hvid	grøn	sort		rød	gul
TCTN-9110	hvid	grøn	sort		rød	gul

Vejeceller med 6 leder:

Sense- forbindes til -E

Sense+ forbindes til +E

Skærm:

Forbindes således at der er kontakt til metal kabinet i instrument ende samt i samleboks, **men ikke også i vejecelle ende !.**

Nordic Transducer Als Odde DK9560 Hadsund Denmark

+45 98581444 +45 98581866 ntt@ntt.dk Web: www.ntt.dk

© Nordic Transducer